



COL40110SET19016

**SL set Coluna 400mm, branco**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altura                      | 40 mm                       |
| Largura                     | 110 mm                      |
| Comprimento                 | 400 mm                      |
| Secção transversal interior | 3115 - 3115 mm <sup>2</sup> |

**Capacidade**

|  |    |
|--|----|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 16 |
|--|----|

**Materiais**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | PC-ABS          |
| Tratamento | Sem tratamento  |
| Código RAL | 9016            |
| Cor        | Branco trânsito |

**índice de proteção**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP      | IP40 |

**Normas**

|  |     |
|--|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|--|-----|

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | 15 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

**Connectividade**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Acoplamento de calhas | Pré-equipado com acopladores |
|-----------------------|------------------------------|

**Equipamento**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Número de partições                | 0   |
| Número de partições conectáveis    | 3   |
| Clipe de fixação de cabos incluído | Sim |
| Com película protetora             | Não |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |