



COL40110SET19016

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	110 mm
Dužina	400 mm
Širina poklopca	110 mm

Poklopac, vrata

Broj poklopaca koji se mogu montirati	1
---------------------------------------	---

Dimenzije

Unutrašnji presjek	3115 - 3115 mm ²
--------------------	-----------------------------

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	16
--	----

Materijali

Materijal	PC-ABS
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	15 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnicica kanala	Prethodno opremljen spojnica
-------------------	------------------------------

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1-1
Broj uklopivih particija	3
Držač kablova je sastavni dio seta	Da
Sa zaštitnim filmom	Ne

Instalacija, montaža

Perforacija osnove	Da
--------------------	----

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da