



COL40110SET19016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	110 mm
Délka	400 mm
Šířka víka	110 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	3115 - 3115 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	16
---	----

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	15 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1-1
Počet připojitelných přepážek	3
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano