



COL40110SET19016

Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	110 mm
Längd	400 mm
Lockbredd	110 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
-----------------------	---

Dimensioner

Inre area	3115 - 3115 mm ²
-----------	-----------------------------

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	16
---	----

Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	15 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1-1
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja