



41392089

Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic Bianco pol. Luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente d'uscita 10000 mA

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Connessione

Tipo di connettore Presa italiana bipasso

Sezione del cavo 1,5 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Posizione di montaggio/collegamento Dritto

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Tipo di connettore/spina USB Presa italiana bipasso

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Raccordo a innesto

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Senza coperchio

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si