




GS17009011



**Steckdose 1-fach mit USB-Charger C + C PD 20W Winsta C-Profil graphitschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	20 W
Leistungsaufnahme standby	0,049 W

**Werkstoff**

Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	61 mm

**Kabel**

Kabellänge	0 m
------------	-----

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	2
------------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

**Konnektivität**

Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Integriert
Anschluss-/Steckertyp USB	CC

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

