


GS17019016



**Steckdose 1-fach mit USB-Charger C + C PD 20W Winsta Frontrastend verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	20 W
Leistungsaufnahme standby	0,049 W

**Werkstoff**

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	54 mm

**Kabel**

Kabellänge	0 m
------------	-----

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	2
------------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp USB	CC

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

#### Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

#### Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

