



270429



**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Conectividad**

Tipo de conexión Conexión con tornillos  
Conector/enchufe tipo USB CC

**Dimensiones**

Altura 71 mm  
Anchura 71 mm  
Profundidad 40 mm  
Profundidad del montaje 32 mm  
Profundidad de montaje cajas de empotrar 32 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente CC

**Equipo**

Número de salidas 2

**Accesorios**

Con fusibles modulares Sí  
Tiene espacio de etiquetado No

**Potencia**

Potencia de salida 20 W  
Consumo de potencia en espera 0,06 W

**Tensión**

Tensión de entrada 196 - 253 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 0,2 A  
Corriente de salida 3000 mA

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí  
Conforme REACH Sí  
Conforme RoHS Sí