



270429



**Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, biały mat**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Łączność**

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	CC

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	32 mm

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	CC
------------------	----

**Sprzęt**

Liczba wyjść	2
--------------	---

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Tak

**Moc**

Moc wyjściowa	20 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,06 W

**Napięcie**

Zakres napięcia wejściowego	196 - 253 V
-----------------------------	-------------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	0,2 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak