



270429



USB C+C (PD) wandcontactdoos, berker 1930/R.classic, polarwit

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	CC

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	CC
-----------------------	----

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Ja

Vermogen

Uitgangsvermogen	20 W
Energieverbruik standby	0,06 W

Spanning

Ingangsspanning	196 - 253 V
-----------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,2 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja