



270425



Características técnicas

Capacidad

Número de módulos 1

Conectividad

Tipo de conexión Conexión con tornillos
Conector/enchufe tipo USB CC

Dimensiones

Altura 71 mm
Anchura 71 mm
Profundidad 40 mm
Profundidad del montaje 32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 32 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente CC

Equipo

Número de salidas 2

Accesorios

Con fusibles modulares Sí
Tiene espacio de etiquetado No

Potencia

Potencia de salida 20 W
Consumo de potencia en espera 0,06 W

Tensión

Tensión de entrada 196 - 253 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 0,2 A
Corriente de salida 3000 mA

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
Conforme REACH Sí
Conforme RoHS Sí