



270425



Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, antracyt mat

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	CC

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	CC
------------------	----

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Tak

Moc

Moc wyjściowa	20 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,06 W

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	196 - 253 V
-----------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,2 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak