



270419



### Características técnicas

#### Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Conectividad

Tipo de conexión	Conexión con tornillos
Conector/enchufe tipo USB	CC

#### Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm

#### Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	CC
------------------------------------	----

#### Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

#### Accesorios

Con fusibles modulares	Sí
Tiene espacio de etiquetado	No

#### Potencia

Potencia de salida	20 W
Consumo de potencia en espera	0,06 W

#### Tensión

Tensión de entrada	196 - 253 V
--------------------	-------------

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,2 A
Corriente de salida	3000 mA

#### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí