



270419



one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat

#### Właściwości techniczne

##### Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

##### Łączność

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	CC

##### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	32 mm

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	CC
------------------	----

##### Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Tak

##### Moc

Moc wyjściowa	20 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,06 W

##### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	196 - 253 V
-----------------------------	-------------

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,2 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak