



270415



USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	CC

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	CC
-----------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Ja

Leistung

Ausgangsleistung	20 W
Leistungsaufnahme standby	0,06 W

Spannung

Eingangsspannung	196 - 253 V
------------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,2 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja