



270415



### Características técnicas

#### Capacidad

Número de módulos 1

#### Conectividad

Tipo de conexión Conexión con tornillos  
Conector/enchufe tipo USB CC

#### Dimensiones

Altura 71 mm  
Anchura 71 mm  
Profundidad 40 mm  
Profundidad del montaje 32 mm  
Profundidad de montaje cajas de empotrar 32 mm

#### Conexión

Tipo de conector/toma de corriente CC

#### Equipo

Número de salidas 2

#### Accesorios

Con fusibles modulares Sí  
Tiene espacio de etiquetado No

#### Potencia

Potencia de salida 20 W  
Consumo de potencia en espera 0,06 W

#### Tensión

Tensión de entrada 196 - 253 V

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 0,2 A  
Corriente de salida 3000 mA

#### Sostenibilidad

Sin halógenos Sí  
Conforme REACH Sí  
Conforme RoHS Sí