




270415



Β.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση με βίδες
Τύπος σύνδεσης USB	C+C

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	CC
----------------	----

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Παρελκόμενα

Με μικροασφάλεια	Ναι
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	20 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,06 W

Τάση

Τάση εισόδου	196 - 253 V
Τάση εξόδου	0-0 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα IN	0,2 A
Ρεύμα εξόδου	3000 mA

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι