



30763522

Wechselschalter beleuchtet AP W.1 polarweiß LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|------------------|----------------------------------|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 76 x 76 mm |
| Einbautiefe | 0 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|--------------------|---|
| Anschlussart | Mit N-Klemme Mit Steckklemme |
| Beleuchtung | Mit blauer 230-V-LED-Einheit Für Beleuchtung |
| Schaltart/Variante | Wechsel |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |