



WTD7100GT

Tapa cristal para conmutador/pulsador rotativo

Características técnicas

Capacidad

Número de elementos	1
Número de módulos	1

Materiales

Acabado de la superficie	Brillante
Material	Vidrio
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	80 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	5,80 mm

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
Posición de montaje/conexión	Horizontal Vertical

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK02

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Fijación de conectores Para montaje individual
-----------------	---

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí