



WTD7671GT

## Η.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

#### Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	75,50 mm
Πλάτος	80 mm
Βάθος	5,80 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα Για συνδυαστική τοποθέτηση
---------------------	---

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι