



WTF5285WG

Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, bl pol. bril.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 24,10 mm

Largeur 26,50 mm

Profondeur 30 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connection / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Mode d'installation Fixation de borne

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui