



WTF5285WG

**Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
-----------------------	-------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	24,10 mm
Breite	26,50 mm
Tiefe	30 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Klemmbefestigung
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----