



WDE387503

**Serien-Drehschalter, Einsatz Unterputz, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement

**Konnektivität**

Montageart Krallenbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Durchmesser 71 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK07

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Texte**

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Glimmlampe

Schaltart/Variante Serien

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja