



WDE387503

Interrupteur rotatif, de série, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition de la surface Mat

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Diamètre 71 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connection / prise Borne à vis

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans lampe néon

Type de commutation Séries

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui