



WDE387503

Draaischakelaar serie, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Duroplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Diameter 71 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus Serie

Duurzaamheid

RoHS conform Ja