



WDE387503

Serien-Drehschalter, Einsatz Unterputz, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Kenzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Durchmesser	71 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	Serien

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----