



WDE387503

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

#### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění přichytkou

Upevnění pomocí třmenů Ano

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

#### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Průměr 71 mm

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK07

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Krátká otočná rukojeť

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

#### Texty

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez doutnavky

Způsob zapojení Sériový

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano