



WTF5285BG

**Bouton pour bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton poussoir

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Matières**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 20,50 mm

Largeur 26,50 mm

Profondeur 30 mm

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Raccordement**

Type de connection / prise Sans

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - +35 °C

**Textes**

Mode d'installation Fixation de borne

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir

**Identification**

r Disposition d'assemblage Element de commande

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui