



WTF5285BG

Knop voor drukknop/lichtsignaal-element E10, zwart

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Drukknop
-------------------	----------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	20,50 mm
Breedte	26,50 mm
Diepte	30 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/stekker	Zonder
------------------------	--------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Klembevestiging
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja