



WTF5285BG

Knop voor drukknop/lichtsignaal-element E10, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Drukknop
-------------------	----------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	20,50 mm
Breedte	26,50 mm
Diepte	30 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Klembevestiging
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja