



WTF5285BG

1930/Glas - tecla p/ bot. E10, preto

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão
--------------------------	------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	20,50 mm
Largura	26,50 mm
Profundidade	30 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim