



WTD7672GWG2

Serie Glas, piastra centrale per int./puls., manopola, x montaggio a parete

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero posti	1
Numero di moduli	1

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	5,80 mm

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Porta / coperchio

Tipo di copertura/cornice	Pezzo centrale
---------------------------	----------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione combinata
Etichettatura	Senza portaetichetta

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si