




WTD7173GWG

#### Características técnicas

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 1 |
| Número de módulos | 1 |

##### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Branco         |
| Código RAL                                              | 9010           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Vidro          |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %            |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 77 mm   |
| Largura      | 80 mm   |
| Profundidade | 5,80 mm |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Instalação, montagem

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Montagem                    | Encastrar              |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |

##### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - +35 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Tampa, porta

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo de junta de cobertura | Peça de extremidade |
|----------------------------|---------------------|

##### Texto

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Modo de instalação | Cobertura de encaixe |
|--------------------|----------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |