




WTD3191WG

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	1
Кількість модулів	1

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Дюропласт
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	80 mm
Ширина	80 mm
Глибина	9,90 mm

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK02

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	З'єднання хомутом Для вертикального та горизонтального монтажу
Центральні пластини	Для центральної плити з вирізом Ø 58 mm

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так