



WTE6161WG



**Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging

**Aansluiting**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

**Geschikt voor**

Serie berker 1930 / Serie berker Glas

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----