



WTE6161WG



1930/Glas - comutador estores, branco

Características técnicas

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Brilhante
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Poder de corte	10 AX (100W LED (SBL))
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de comutação	Com posição neutra
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Adequado para

Serie 1930 / Serie Glas

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----