



WTS1200WG



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, Serie 1930/Glas, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

Type USB-aansluiting Schuko

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

##### Deksel, deur

Type deksel Zonder deksel

##### Capaciteit

Aantal modules 1

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

---

**Functies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

---

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

---

**Geschikt voor**

Serie 1930 / Serie Glas

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja