



WTE7261BG



**Conmutador giratorio para persianas 2p. c. pieza central**

**Características técnicas**

**Materiales**

Colour	Negro
Código RAL	9005

**Controles e indicadores**

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

**Materiales**

Acabado de la superficie	Brillante
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
Corriente de conmutación	10 A

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Modo conmutación	Con posición neutra
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Conectores con/sin tornillos

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

**Características técnicas**

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----