




WTE7261BG



Commut. a manopola bipolare x venez. unipolare + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 2 poli
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Lucido
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
Corrente di commutazione	10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Con posizione 0
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Con fissaggio a morsetto/vite

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----