



WTF5285R

**Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Drucktaster |
|-----------------------|-------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Rot         |
| RAL Nummer | 3003        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 24,10 mm |
| Breite | 26,50 mm |
| Tiefe  | 30 mm    |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Montageart           | Klemmbefestigung |
| Wippschalter/-taster | Für Wipptaster   |

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |