



WTF5285R

Puls. x base Puls./spia lum. E10 Serie 1930/Glas/R.classic rosso, trasparente

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Pulsante

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Materiali

Colore Rosso

Codice RAL 3003

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 24,10 mm

Larghezza 26,50 mm

Profondità 30 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

#### Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì