



WTD3110WG

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Дюропласт
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Обробка	Необроблений

Розміри

Кількість одиниць	1
Висота	86 mm
Ширина	88 mm
Глибина	36 mm
Вбудована глибина	33,50 mm

Обладнання

З кабельним вводом	Так
--------------------	-----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Аксесуари

З кришкою рами	Ні
----------------	----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
--------------------	--------------------------

Сумісний із

Serie 1930 / Serie Glas
Serie 1930

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так