



WDE387603

Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Diameter 71 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus Uit/omschakelen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja