



WDE387603

Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10ΑΧ 1930/GLAS/R.CLASSIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7035

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Διάμετρος 71 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία διακόπτη Off / μεταγωγή

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι