



WTF5285T

Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Blanc

Code RAL 9001

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 20,50 mm

Largeur 26,50 mm

Profondeur 30 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connection / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Mode d'installation Fixation de borne

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui