



WTF5285T

Puls. x base puls./spia lum. E10 Serie 1930/Glas/R.classic chiaro, trasparente

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Elemento di controllo/comando | Pulsante |
|-------------------------------|----------|

#### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 1 |
|-----------------|---|

#### Materiali

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Colore                | Bianco       |
| Codice RAL            | 9001         |
| finitura superficiale | Lucido       |
| Materiale             | Duroplastica |
| Trattamento           | Non trattato |

#### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 20,50 mm |
| Larghezza  | 26,50 mm |
| Profondità | 30 mm    |

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

#### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

#### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

#### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

#### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK02 |

#### Testo

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Stampa                             | Senza stampa              |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto    |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere |

#### Identificazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |