



WTF5285T

Puls. x base puls./spia lum. E10 Serie 1930/Glas/R.classic chiaro, trasparente

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Pulsante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9001

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 20,50 mm

Larghezza 26,50 mm

Profondità 30 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì