



WDE384603



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Krátká otočná rukojeť
Počet pólů	1

Materiál

Barva	Šedá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm
Vestavěná hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Bez
Počet tlačítek	0
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Upevnění pomocí třmenů	Ano

Připojení

Typ patice svítidla	Bez objímky
Typ konektoru/zástrčky	Šroubová svorka

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Texty

Centrální díly	Pro centrální díl s otočným knoflíkem
Způsob montáže	S upevněním sponami/šrouby
Způsob zapojení	Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano
