



WTD7172GT

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet skupin spínačů | 1 |
| Počet modulů         | 1 |

##### Materiál

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Barva                                                      | Přírodní   |
| Povrchová úprava                                           | Lesklý     |
| Materiál                                                   | Sklo       |
| Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) | 0 %        |
| Povrch                                                     | Neošetřený |

##### Rozměry

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 77 mm   |
| Šířka   | 80 mm   |
| Hloubka | 5,80 mm |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Instalace, montáž

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Montáž                      | Lišta DIN                  |
| Montážní/připojovací poloha | Horizontální<br>Vertikální |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK02 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -5 - +35 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Způsob montáže | Upevnění sponami<br>Pro kombinovanou montáž |
|----------------|---------------------------------------------|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACH-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |