



WTD7100GT2

**Glas serie/ Adapter do DS/T, do pokręta, do montażu w pustej ścianie**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Krotność	1
Liczba modułów	1

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Szkle
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	5,80 mm

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Mocowanie zaciskowe Do montażu pojedynczego
Oznaczenie	Bez pola opisowego

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak